ACS[MD] pour conducteur en aluminium brun



Chapeau extérieur

- Fabriqué de résine en thermoplastique valox très robuste pour résister à des températures de 125° C.
- Gros chapeau en forme de petit baril, finement strié pour faciliter la manipulation, même avec les mains grasses ou humides.
- Gorge large et profonde pour une meilleure protection de l'isolant des fils.
- Entrée filetée pour faciliter l'introduction de plus gros faisceaux dans le ressort.

Ressort intérieur

- Fabriqué d'un alliage de cuivre spécial et revêtu d'une épaisse couche d'étain en conformité aux normes sévères établies pour les connexions de conducteurs en aluminium.
- Construction de fils métalliques arrondis pour protéger les conducteurs en aluminium et les fils toronnés en cuivre des éraflures et du bris lors de l'installation.
- Connecteur approuvé pour les circuits d'un maximum de 600 V, ainsi que pour les appareils d'éclairage et les enseignes d'un maximum de 1000 V.
- Entériné pour les connexions aluminium-aluminium et aluminium-cuivre (ou cuivre fortement toronné).
- Emballages pratiques, pensés en fonction des besoins et prêts à l'emploi en chantier !
- Non répertorié UL.

Pour les options d'emballages, voir page D19

Modèle	Couleur	22	20	18	16	14	12	10	8
63	Brun			Min. : 1 #18 + 1 #14 Max. : 4 #14					
65				Min. : 2 #14 Max. : 1 #12 + 2 #10					

Nbr de Cond.	AWG	Nbr de Cond.	AWG
63–cuivre-aluminium			
1	18	1	12
2	18	1	12
3	18	1	12
1	16	1	12
2	16	1	12
3	16	1	12
1	14	1	12
2	14*	1	12
1	12*	1	12
63–aluminium-aluminium			
2	12	–	–
65–cuivre-aluminium			
1	18	3	12
1	18	2	10
2	18	3	12
2	18	2	10
3	18	3	12
3	18	2	10
4	18	2	10
1	16	3	12
1	16	2	10
2	16	3	12
2	16	2	10
3	16	3	12
6	16	1	10

Nbr de Cond.	AWG	Nbr de Cond.	AWG
1	14	1	12
1	14	2	12
1	14*	3	12
1	14*	1	10
1	14	2	10
2	14*	1	12
2	14*	2	12
2	14*	1	10
3	14*	1	12
3	14*	2	12
3	14*	1	10
4	14*	1	12
5	14*	1	12
1	12	1	12
1	12	2	12
1	12	1	10
1	12	2	10
2	12	1	10
65–aluminium-aluminium			
1	12*	1	10
1	12	2	10
2	12	–	–
2	12	1	10

*Massif seulement